

# VERNIZES E RESINAS



## ISOLASIL Resinas e Massas



Aponte a Câmera

### **2704-B + 2724-B – Resina Poliester – 900ml**

Para induzidos de alta rotação  
Secagem a Estufa - 130 °- 30 min.  
(Mistura: 1x100) = 1 colher + 2 gotas



## SÃO MARCO Vernizes e Dissolventes



Aponte a Câmera

### **SM-206**

Verniz Secagem ao Ar  
1 litro

### **TE-524**

Verniz Secagem Estufa  
( Natural )  
1 litro

### **D-1206**

Dissolvente para  
Verniz SM-206 e TE-524  
1 litro